

Reductor EMGA-60-P-G3-EAS-60

Número de artículo: 2297686

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|-----------------------------------|
| Tamaño de la brida del reductor | 60 mm |
| Tamaño de la brida del motor | 60 mm |
| Holgura torsional | 0.17 deg |
| Tipo de reductor | Engranaje planetario |
| Relación de reducción | 3:1 |
| Velocidad máxima de accionamiento | 13000 1/min |
| Temperatura de funcionamiento del reductor | -25 °C...90 °C |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Grado de protección | IP54 |
| Momento de giro permanente de salida | 28 Nm |
| Momento de inercia de la masa del reductor | 0.135 kgcm ² |
| Momento de giro máx. de salida | 45 Nm |
| Rendimiento máximo | 98 % |
| Rigidez torsional | 2.3 Nm/arcmin |
| Peso del producto | 900 g |
| Conexión entre reductor y eje de salida | 60H |
| Interfaz entre reductor y actuador | 60P |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |