

Cilindros de fuelle EB-145-60

Número de artículo: 36486

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	145
Diámetro de montaje necesario	160 mm
Carrera	60 mm
Altura máx., en avance	110 mm
Ángulo de inclinación máximo	20 deg
Asimetría máxima	10 mm
Altura mín. de montaje	50 mm
Modo de funcionamiento	De simple efecto
Presión de funcionamiento	0 bar...8 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Fuerza de reposición	120 N
Peso del producto	900 g
Tipo de fijación	Con rosca interior
Conexión neumática	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del fuelle	NR/BR
Material del cuerpo	Acero Galvanizado