

Válvula de bola VZBE-1/4-T-63-D-2-M-V15V15

Número de artículo: 4745214

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Válvula de bola de 2 vías con palanca manual
Tipo de accionamiento	Mecánico
Principio de sellado	Blando
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Conexión de las válvulas de proceso	1/4 NPT

Característica	Valor
Indicador de posición de conmutación	Sentido de la ranura = sentido del flujo
Diámetro interior	11.6 mm
Diámetro nominal DN	8
Función de la válvula	2/2
Sentido de flujo	Reversible
Presión nominal válvulas de proceso de asiento inclinado PN	63
Momento de arranque con diferencia de presión nominal válvulas de proceso de asiento inclinado PN	3.5 Nm
Basado en la norma	ASME B1.20.1
Medio	Vapor Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-::-] Gases inertes Agua Líquidos neutros
Temperatura del medio	-20 °C...200 °C
Caudal Kv	19 m³/h
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Material del cuerpo	Fundición de acero
Código de material del cuerpo	1.4408
Material de la junta del asiento	PTFE
Material de las juntas	PTFE
Material de la bola	Fundición de acero
Código de material de la bola	1.4408
Material del eje	Acero inoxidable de alta aleación
Código de material del eje	1.4401
Peso del producto	200 g
Certificación	CRN
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto