

Secador de aire de membrana MS6N-LDM1-1/4-P40

Número de artículo: 543658

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	6
Serie	MS
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Forma constructiva	Secador de membrana
Presión de funcionamiento	3 bar...12.5 bar
Caudal nominal normal	400 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Reducción del punto de condensación bajo presión	20 K
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Temperatura del medio	2 °C...50 °C
Temperatura ambiente	2 °C...50 °C
Peso del producto	1,3 kg
Tipo de fijación	A elegir: Instalación en la tubería Con accesorios
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 2	1/4 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	Aleación de forja de aluminio