

Acoplamiento interior KD3-1/4-A

Número de artículo: 531626

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Diámetro nominal | 5 mm |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.95 bar...12 bar |
| Caudal nominal normal | 581 l/min |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Par de apriete nominal | 9.5 Nm |
| Tolerancia para el par de apriete nominal | ± 15 % |
| Peso del producto | 35 g |
| Conexión neumática 1 | Rosca exterior G1/4 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |