


# reductor EMGA-40-P-G3-SAS-40

Número de artículo: 552186

FESTO

Para servomotores.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño de la brida del reductor	40 mm
Tamaño de la brida del motor	40 mm
Holgura torsional	0,25 deg
Tipo de engranaje reductor	Engranaje planetario
Relación de reducción	3:1
Máx. revoluciones de salida	18.000 1/min
Temperatura de funcionamiento del reductor	-25 ... 90 °C
Tipo de protección	IP54
Momento de giro continuo de salida	11 Nm
Momento de inercia de la masa del reductor	0,031 kgcm <sup>2</sup>
Momento de giro máx. de salida	17,6 Nm
Grado de eficacia máximo	98 %
Resistencia torsional	1 Nm/arcmin
Peso del producto	350 g
Conexión entre reductor y eje de salida	40G
Conexión entre reductor y eje motriz	40A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS