


# actuador giratorio

## DAPS-0015-090-RS1-F03-CR

Número de artículo: 552875

FESTO

De simple efecto, conexión de aire según VDI/VDE 3845 - válvulas Namur abridables directamente, ejecución en acero inoxidable.



## Hoja de datos

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Tamaño del actuador  | 0015  |
| Características del taladro para la brida  | F03   |
| Ángulo de giro   | 90 deg  |
| Conexión de eje, profundidad   | 10,2 mm   |
| Amortiguación  | Sin amortiguación   |
| Posición de montaje  | indistinto  |
| Modo de funcionamiento   | de simple efecto  |
| Construcción   | Cinemática del yunque   |
| Detección de la posición   | sin   |
| Sentido del cierre   | cierre a la derecha   |
| Safety Integrity Level (SIL)   | El producto se puede utilizar en SRP/CS hasta SIL 2 High Demand<br>El producto se puede utilizar en SRP/CS hasta SIL 2 Low Demand |
| Presión de conexión para la fuerza del muelle                                    | 0,28 MPa<br>2,8 bar   |
| Presión de funcionamiento Mpa  | 0,28 ... 0,84 MPa   |
| Presión de funcionamiento  | 2,8 ... 8,4 bar   |
| Presión nominal de funcionamiento  | 0,56 MPa<br>5,6 bar   |
| Marca CE (ver declaración de conformidad)  | según la normativa UE sobre protección contra explosión (ATEX)  |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)                               | Según la normativa EX del Reino Unido   |
| Certificado entidad que lo expide  | TÜV Nord 212170801  |
| Categoría ATEX para gas  | II 2G   |
| Categoría ATEX para polvo  | II 2D   |
| Tipo de protección contra explosión de gas                                       | Ex h IIC T6...T3 Gb X   |
| Tipo de protección contra explosión por polvo                                    | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X   |
| Temperatura ambiente con riesgo de explosión                                     | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C  |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando                        | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)   |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK  | 3 - riesgo de corrosión alto  |
| Conformidad PWIS   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente   | -20 ... 80 °C   |
| Momento de retorno del resorte con un ángulo de giro de 0°                       | 5 Nm  |
| Momento de retorno del resorte con un ángulo de giro de 50°                      | 3,7 Nm  |
| Momento de recuperación del muelle a 90°   | 7,5 Nm  |
| Fuerza del muelle  | 1   |
| Consumo de aire a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) por ciclo 0°-ángulo de giro nominal-0° | 0,6 l   |
| Peso del producto  | 1.600 g   |
| Conexión del eje   | T9  |
| Conexión neumática   | G1/8  |
| Indicación sobre el material   | Conforme con RoHS   |
| Material de la culata  | Acero inoxidable de aleación fina   |

| <b>Característica</b>      | <b>Valor</b>                      |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Número de material tapa    | 1.4408                            |
| Material de las juntas     | FPM<br>NBR<br>PUR                 |
| Material de la carcasa     | Acero inoxidable de aleación fina |
| Número del material cuerpo | 1.4408                            |
| Material de los tornillos  | Acero inoxidable de aleación fina |
| Material del eje           | Acero inoxidable de aleación fina |
| Número del material árbol  | 1.4301                            |