

unidad de filtro y regulador LFR-M7-D-7-O-5M-MICRO-H-B

Número de artículo: 534187

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Rosca de conexión en el cuerpo, sin manómetro, purga semiautomática del condensado

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	micro
Serie	D
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	5 µm
Purga del condensado	semiautomático
Construcción	Filtro regulador sin manómetro
Cantidad máxima del condensado	3 cm ³
Función del regulador	con escape secundario
Indicación de la presión	Preparado para M5
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 7 bar
Histéresis máxima de la presión	0,3 bar
Caudal nominal normal	280 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	94 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios a elegir:
Conexión neumática 1	M7
Conexión neumática 2	M7
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio
Material de la funda	PC