

Pinzas paralelas HGPT-50-A-G2

Número pieza: 535875

FESTO

Robusto, con seguro para la sujeción que cierra ...-G2.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	50
Carrera por dedo	12 mm
Precisión máxima de sustitución	$\leq 0,2$ mm
Holgura angular máxima ax, ay de las mordazas	$\leq 0,1$ deg
Holgura máxima Sz de las mordazas	$\leq 0,02$ mm
Simetría de rotación	$\leq 0,2$ mm
Precisión de repetición de las pinzas	$\leq 0,05$ mm
Cantidad de dedos de la pinza	2
Posición de montaje	indistinto
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Función de la pinza	Paralelo
Aseguramiento de la fuerza de la pinza	al cerrar, G2
Construcción	Plano indicado Movimiento guiado
Detección de la posición	Para detectores de posición
Presión de funcionamiento	5 ... 8 bar
Presión de funcionamiento, aire de sellado	0 ... 0,5 bar
Frecuencia de trabajo máxima de la pinza	≤ 2 Hz
Tiempo de apertura mínimo con 6 bar	130 ms
Tiempo mínimo de cierre con 6 bar	70 ms
Fluido	Aire seco, lubricado o sin lubricado
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	25,46 kgcm ²
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza	2.500 N
Momento estático Mx máximo en la mordaza	100 Nm
Momento estático My máximo en la mordaza	90 Nm
Momento estático Mz máximo en la mordaza	60 Nm
Intervalos de lubricación para componentes guiados	5 Mio SP
Peso del producto	2.102 g
Tipo de fijación	a elegir: Con agujero pasante y pasador Con rosca interior y pasador
Conexión neumática, aire de sellado	M5
Conexión neumática	G1/8
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material de la tapa	Acero inoxidable de aleación fina
Información sobre el material del cuerpo	Aluminio Recubierto de COMPCOTE
Información sobre el material de las mordazas	Acero Endurecido