

barrera de luz de reflexión

SOEL-RSP-Q50-NA-S-3L

Número de artículo: 537768

Producto sustituido

FESTO

Con luz polarizada, construcción en bloque

Tipo sustituido. Disponible hasta 2020. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Construcción en bloque
Corresponde a la norma	EN 60947-5-2
Homologación	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Magnitud de la medición	Posición
Principio de medición	optoelectrónico
Método de medición	Barrera de luz por reflexión
Tipo de luz	Láser pulsante Rojo, 650 nm
Mancha luminosa máxima	15 mm con distancia de detección de 8 m
Alcance	0 ... 20.000 mm
Temperatura ambiente	-20 ... 45 °C
Material de recubrimiento	Reflector de Ø84 mm
Salida	NPN
Función del elemento de conmutación	Antivalente
Frecuencia máx. de conmutación	2.500 Hz
Corriente máxima de salida	200 mA
Caída de tensión	≤ 2,4 V
Anticortocircuitaje	ciclos
Margen de tensión de funcionamiento DC	10 ... 30 V
Ondulación residual	10 %
Intensidad en reposo	40 mA
Polos inconfundibles	para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica	Conector M12x1 4 contactos
Tamaño	50x50x17 mm
Tipo de fijación	con taladro pasante
Peso del producto	32 g
Material de la carcasa	ABS
Indicación de unidad dispuesta para el funcionamiento	LED verde
Indicación del estado	LED amarillo
Indicación de reserva de funcionamiento	LED rojo (desconectado)
Posibilidades de regulación	potenciómetro
Margen inferior de la regulación	0 mm
Límite superior del margen de ajuste	20.000 mm
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 45 °C
Tipo de protección	IP67
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Clase de protección láser	1