


# Cilindro compacto ADNGF-3''' - -

Número de artículo: 557270

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	0,197 in...11,8 in
Diámetro del émbolo	3'''
Basado en la norma	ISO 21287
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Émbolo Vástago Camisa perfilada
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Variantes	Vástago doble
Seguridad torsional/guía	Barra de guía con yugo
Presión de funcionamiento	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-4 °F...176 °F
Energía de impacto en las posiciones finales	1,33 ft-lbf
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	636 lbf
Fuerza teórica con 6 bar, avance	636 lbf...678 lbf
Masa móvil con carrera de 0 mm	22135 oz
Aumento masa móvil por 10 mm de carrera	2760 oz
Peso básico con carrera de 0 mm	47741 oz
Peso adicional por 10 mm de carrera	1223 oz
Tipo de fijación	A elegir: Con taladro pasante Con rosca interior Con accesorios
Conexión neumática	1/8 NPT
Material tornillos con collar	Acero

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material de la tapa	Fundición inyectada de aluminio, recubierta
Material de las juntas	NBR
Material de las juntas dinámicas	TPE-U (PU)
Material de la placa final	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material del vástago	Acero de alta aleación
Material de la camisa del cilindro	Aleación forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada