


placa final VMPAL-EPL-SD44

Número de artículo: 560939

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	43 mm
Largo	107,3 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	32
Estructura del terminal de válvulas	Tamaños de válvulas combinables
Número máximo de bobinas de solenoide	32
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Presión de mando MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Presión de control	3 ... 8 bar
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP67
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado con accesorio VMPAL-KM
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	190 g
Conexión eléctrica 1, función	Multipolo
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Sub-D
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	44
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa final	Fundición inyectada de aluminio PA reforzado