


Pick&Place DHSP-HMP25-SLT20

Número pieza: 542977

FESTO

comprendiendo ejes de manipulación modular y mini carros compactos para aplicaciones robustas y precisas. Interfaces definidos para la gama Festo de actuadores giratorios y pinzas. Pedir como kit de montaje o completamente montado e instalado.

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Grupo	Pick&Place 3.0
carga útil	0 ... 6 kg
Accionamiento eje Z	SLT-20
Tipo de accionamiento eje Z	neumático
Carrera eje Z	0 ... 200 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,02 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z	± 0,02 mm
Accionamiento eje Y	HMP-25
Tipo de accionamiento eje Y	neumático
Posición intermedia, eje Y	simple
Carrera eje Y	0 ... 400 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,02 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,02 mm