



Detector de proximidad SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D

Número pieza: 543871

FESTO

Eléctrico, sin contacto, NPN, para accionamientos con ranura en T, montaje por arriba, con conector M8.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Homologación	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Principio de medición	magnetorresistivo
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Salida	NPN
Función del elemento de conmutación	contacto de trabajo
Corriente máxima de salida	100 mA
Rendimiento DC máximo de conmutación	3 W
Anticortocircuitaje	ciclos
Resistencia a sobrecargas	presente
Margen de tensión de funcionamiento DC	10 ... 30 V
Polos inconfundibles	para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica	Cable con conector M8x1 3 contactos Rosca giratoria
Sentido de la conexión de salida	longitudinal
Condiciones de control línea	Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 75 mm Resistencia a la flexión alternante según la norma Festo Condiciones de control a pedido
Longitud del cable	0,3 m
Característica de la línea	Estándar+cadena de arrastre
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PU) Resistente al aceite
Tipo de fijación	Fijado con tornillos Montaje en la ranura por arriba
Peso del producto	8,9 g
Información sobre el material del cuerpo	latón PA TPE-U(PU) Acero inoxidable de aleación fina níquelado
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Tipo de protección	IP65 IP68