

# Cilindro eléctrico ESBF-BS-63-200-25P

Número de artículo: 574101

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	63
Carrera	200 mm
Rosca del vástago	M16x1,5
Juego de inversión	40 µm
Diámetro del husillo	25 mm
Paso de husillo	25 mm/U
Ángulo de giro máx. del vástago +/-	0.4 deg
Basado en la norma	ISO 15552
Posición de montaje	Cualquiera
Extremo del vástago	Rosca exterior
Tipo de motor	Servomotor
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Forma constructiva	Cilindro eléctrico con rodamiento de bolas circulantes
Tipo de husillo	Husillo con circulación de bolas
Seguridad torsional/guía	Con guía deslizante
Aceleración máx.	25 m/s <sup>2</sup>
Velocidad máxima	1.35 m/s
Precisión de repetición	±0,01 mm
Tiempo de conexión	100%
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Par de accionamiento máximo	26.5 Nm
Fuerza radial máxima en el vástago de accionamiento	700 N
Fuerza de avance máx. Fx	6000 N
Par de accionamiento en vacío	0.5 Nm
Valor orientativo carga útil, horizontal	600 kg

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Valor orientativo carga útil, vertical	600 kg
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	3.0526 kgcm <sup>2</sup>
Momento de inercia de la masa JL por kg de carga útil	0.15831 kgcm <sup>2</sup>
Momento de inercia de la masa JO	0.65043 kgcm <sup>2</sup>
Masa móvil con carrera de 0 mm	1829 g
Aumento masa móvil por 10 mm de carrera	52 g
Peso básico con carrera de 0 mm	3163 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	87 g
Tipo de fijación	Con rosca interior o accesorios
Código de interfaz del actuador	D60
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Fundición de aluminio, recubierta
Material del vástago	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero, galvanizado
Material de la tuerca del husillo	Acero laminado
Material del husillo	Acero laminado
Material de la camisa del cilindro	Aleación forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada