


# Unidades de mantenimiento combinadas MSB6N-1/2:J3M1D7A1-WP

FESTO

Número de artículo: 550512



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	6
Serie	MS
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo cierre con accesorios
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Grado de filtración	5 µm
Purga de condensado	Giro manual
Forma constructiva	Válvula de arranque progresivo Válvula de cierre Filtro regulador con manómetro Lubricador estándar de niebla de aceite
Función del regulador	Presión inicial constante Con compensación de la presión inicial Con escape de aire secundario Con flujo inverso
Protección de funda	Funda de protección de material sintético
Indicador de presión	Con manómetro
Presión de funcionamiento	4.5 bar...10 bar
Margen de regulación de presión	4 bar...9 bar
Caudal nominal normal	1900 l/min
Valores característicos de las bobinas	24 V DC; 2,5 W
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Temperatura del medio	-10 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso del producto	3000 g
Tipo de fijación	Con accesorios

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Conexión neumática 1	1/2 NPT
Conexión neumática 2	1/2 NPT
Conexión neumática 3	G1/2
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	PC