


Carro eléctrico EGSK-46-500-10P

Número de artículo: 562787

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera de trabajo	500 mm
Tamaño	46
Juego de inversión	20 µm
Diámetro del husillo	15 mm
Paso de husillo	10 mm/U
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Eje lineal electromecánico Con husillo de bolas
Referenciación	Interruptor de referencia
Tipo de husillo	Husillo de bolas
Aceleración máx.	20 m/s ²
Velocidad máxima	0.52 m/s
Precisión de repetición	±0,01 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP10
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Capacidad de carga dinámica del cojinete fijo	6600 N
Capacidad de carga dinámica de la guía lineal	21747 N
Capacidad de carga dinámica del husillo de bolas	3140 N
Momento de superficie de 2.º grado Iy	240000 mm ⁴
Momento de superficie de 2.º grado Iz	1500000 mm ⁴
Par de accionamiento máximo	0.42 Nm
Fuerza máx. Fy	4919 N
Fuerza Fz máxima	4919 N
Momento Mx máximo	145 Nm
Momento My máx.	48.7 Nm
Momento máximo Mz	48.7 Nm
Fuerza de avance máx. Fx	264 N
Par de accionamiento en vacío	0.1 Nm
Capacidad de carga estática del husillo de bolas	6760 N

Característica	Valor
Capacidad de carga estática de la guía lineal	45500 N
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	0.39 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JO	0.0847 kgcm ²
Constante de avance	10 mm/U
Capacidad de carga estática del cojinete fijo	3240 N
Vida útil de referencia	5000 km
Masa móvil	910 g
Peso del carro	910 g
Peso del producto	11520 g
Peso carro adicional	910 g
Peso básico con carrera de 0 mm	5170 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	127 g
Tipo de fijación	Con rosca interior y pasador de ajuste
Material de la culata posterior	Fundición inyectada de aluminio Recubierto
Material del perfil	Recubierto Acero de alta aleación
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa del accionamiento	Fundición inyectada de aluminio Recubierto
Material del carro	Acero
Material de la tuerca del husillo	Acero
Material del husillo	Acero