



mini carro DGST-16-20-E1A

Número de artículo: 8078854

★ Gama básica

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	20 mm
Diámetro del émbolo	16 mm
Tipo de accionamiento del actuador	Yunque
Amortiguación	Amortiguación de elastómero, ambos lados, carrera no ajustable
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	Doble émbolo Yunque Vástago carro
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Presión de funcionamiento Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Velocidad máxima	0,5 m/s
Precisión de repetición	≤ 0,3 mm
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Energía del impacto en las posiciones finales	0,15 J
Carrera de amortiguación	0,8 mm
Fuerza Fy máxima	840 N
Fuerza Fz máxima	840 N
Momento Mx máximo	11,3 Nm
Momento máximo My	7 Nm
Momento máximo Mz	7 Nm
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retroceso	207 N
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	241 N
Masa móvil	256 g
Peso del producto	482 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática	M5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la culata	Aleación forjable de aluminio
Material de las juntas	HNBR
Material de la guía	POM Acero de aleación fina TPE-E
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio
Material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina