

# Acoplamiento interior NPHS-D6-P-G12F

Número de artículo: 8059273

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Caudal nominal normal	1950 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	122 g
Conexión neumática 1	Rosca interior G1/2
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS