

# eje de guía ELFC-KF-60-2000

Número de artículo: 8062823

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera útil	2.000 mm
Tamaño	60
Reserva de carrera	0 mm
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	Guía
Aceleración máxima	500 m/s <sup>2</sup>
Velocidad máxima	1,5 m/s
Factor de utilización	100 %
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Clasificación RSBP según CD-0033	F1a
Clase de sala limpia	Clase ISO 7
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de superficie de 2º grado ly	441E+03 mm <sup>4</sup>
Momento de superficie de 2º grado lz	542E+03 mm <sup>4</sup>
Fuerza Fy máxima	600 N
Fuerza Fz máxima	1.800 N
Momento Mx máximo	29,1 Nm
Momento máximo My	31,8 Nm
Momento máximo Mz	31,8 Nm
Momento de inercia de torsión It	29,8E+03 mm <sup>4</sup>
Fuerza de desplazamiento	6,75 N
Fy con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	2.208 N
Fz con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	6.624 N
Mx con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	107 Nm
My con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	117 Nm
Mz con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	117 Nm
Masa móvil	407 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	43 g
Material de la culata trasera	Fundición inyectada de aluminio, pintado
Material del perfil	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la cinta de recubrimiento	Acero inoxidable de aleación fina
Material de la culata	Fundición inyectada de aluminio, pintado
Material de la guía del carro	Acero
Material del carril de guía	Acero
Material del carro	Fundición inyectada de aluminio