


Cabeza de dosificación

VTOE-8-D9-T3-M22C-08-F-P-P-M

Número de artículo: 8063639

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	2/2 cerrada monoestable
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 0,05 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 0,5 bar 0 ... 7,25 psi
Volumen interno	Válvula de 113 µl con conexiones de fluidos
Diámetro nominal	0,8 mm
Paso nominal con aguja dosificadora	1 mm
Longitud de la aguja dosificadora	30 mm
Patrón	9 mm
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	indistinto
Tipo de reposición	muelle mecánico
Tipo de control	directo
Caudal de agua con presión de funcionamiento máxima.	2000 µl/s
Volumen mínimo de dosificación	5 µl
Nota sobre el volumen de dosificación	En función de la configuración, el entorno y la aplicación
Precisión típica de dosificación	<1% CV para volúmenes >5 µl <2,5 % CV para volúmenes entre 1-5 µl
Nota sobre la precisión de dosificación	En función de la configuración, el entorno y la aplicación
Frecuencia máx. de conmutación	4 Hz
Nota sobre la frecuencia de conmutación	según temperatura ambiente y condición de instalación
Tiempo de conmutación a la conexión	7 ms
Nota sobre el tiempo de conmutación con.	En función de la configuración, el entorno y la aplicación
Tiempo de conmutación a la desconexión	2 ms
Nota sobre el tiempo de conmutación desc.	En función de la configuración, el entorno y la aplicación
Factor de utilización	50 % (tiempo máx. de conexión 1 s)
Consumo eléctrico	1,8 W
Indicación sobre la potencia absorbida	Especificación por válvula
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Fluido	Fluidos líquidos
Nota sobre el medio	Tenga en cuenta la compatibilidad de los materiales en contacto con el fluido
Indicaciones para la utilización	Véase la nota sobre la aplicación (disponible en el portal de asistencia de festo.com)
Resistencia a los impactos	Comprobación de suplemento de transporte con grado de nitidez 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Temperatura del medio	5 ... 50 °C
Tipo de protección	IP30
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	5 ... 40 °C

Característica	Valor
Peso del producto	220 g
Conexión eléctrica	9 contactos Conector Sub-D
Tipo de fijación	Con taladro pasante para tornillo M3 con rosca interior y casquillo para centrar a elegir:
Conexión de fluidos	8x UNF1/4-28
Indicación sobre la conexión de fluidos	Se suministra racor para tubos flexibles de 3 mm de diámetro exterior
Material de la aguja dosificadora	Acero inoxidable de aleación fina
Código de material de la aguja dosificadora	1.4301
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Materiales en contacto con el fluido	ETFE FFPM PEEK Acero inoxidable de aleación fina
Tipo de accionamiento	eléctrico
Altura nominal de utilización	≤ 2000 m NHN
Humedad relativa del aire	0 - 95 % sin condensación
Grado de ensuciamiento	2