

kit parallèle EAMM-U-110-D60-90R-120

N° de pièce: 1202981

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	110
Position de montage	indifférent
Rapport de réduction	1:1
Vitesse de rotation max.	5.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	799 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	0,3 Nm
Couple transmissible	25 Nm
Poids du produit	5.070 g
Code d'interface, actionneur	D60B
Code d'interface, moteur	90R
Note sur la matière	Conforme RoHS