

cilindro compacto AEN-S-12-5-I-P-A

Número de artículo: 8076475

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	5 mm
Diámetro del émbolo	12 mm
Amortiguación	P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Modo de funcionamiento	compresión
Extremo del vástago	rosca interior
Construcción	Émbolo Vástago
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Variantes	vástago simple
Presión de funcionamiento Mpa	0,1 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Energía del impacto en las posiciones finales	0,022 J
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retroceso	6 N
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	60 N
Masa móvil con carrera de 0 mm	6 g
Masa adicional por 10 mm de carrera	2 g
Peso básico con carrera de 0 mm	33 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	15 g
Tipo de fijación	con taladro pasante con rosca interior con accesorios a elegir:
Conexión neumática	M5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la culata	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Material de las juntas dinámicas	NBR TPE-U(PU)
Material de la carcasa	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina