

# Cilindro compacto AEN-S-16-10-I-P

Número de artículo: 8076492

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	10 mm
Diámetro del émbolo	16 mm
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	Empuje
Extremo del vástago	Rosca interior
Forma constructiva	Émbolo Vástago
Variantes	Vástago simple
Presión de funcionamiento	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Energía de impacto en las posiciones finales	0.038 J
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	9.5 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	95 N
Masa móvil con carrera de 0 mm	6 g
Aumento masa móvil por 10 mm de carrera	4 g
Peso básico con carrera de 0 mm	32.5 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	18 g
Tipo de fijación	A elegir: Con taladro pasante Con rosca interior Con accesorios
Conexión neumática	M5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de las juntas dinámicas	NBR
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material del vástago	Acero inoxidable de alta aleación