


# traversée de cloison QSSF-3/8-8-B

N° de pièce: 153167

FESTO

avec taraudage.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	7 mm
Position de montage	indifférent
Forme	Traversée de cloison
Taille du bidon	10
Conception	Principe push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 0,6 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 6 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 87 psi
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Couple de serrage nominal	15,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	38 g
Mode de fixation	Tête hexagonale, cote sur plats 21 Six pans extérieurs SW19
Raccord pneumatique 1	Taraudage G3/8
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	bleu
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau bague de démontage	POM
Matériau écrou	Laiton nickelé
Matériau joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier fortement allié inoxydable