

Vérin oscillant DRQ-32- -90-PPVJ-A


N° de pièce: 154463
Produit de fin de série

FESTO

pour détection sans contact, amortissement réglable de fin de course et engrenage à rattrapage automatique de jeu.

Variante avec angle d'oscillation sélectionnable de 0 à 89 degrés.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Angle d'amortissement	77,3 deg
Réglage de l'angle de rotation des deux côtés	-5 /+ 5 deg
Angle d'oscillation	90 deg
Amortissement	PPVJ: Amortissement pneumatique ajustable
Position de montage	indifférent
Conception	Pignon/crémaillère
Détection de position	pour capteurs de proximité
Pression de service	2,5 ... 10 bar
Fréquence d'oscillation max. sous 6 bar	2,8 Hz
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple théorique sous 6 bar	5 Nm
Moment d'inertie admissible	0,002 kgm ²
Poids du produit	2.270 g
Mode de fixation	tarauté
Raccord pneumatique	G1/8
Information matière arbre moteur	Acier de cémentation
Information matière joints	TPE-U(PU) NBR