

Cilindro Twin DGTZ-GF-32- -P-A

Número de artículo: 8116424

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	101 mm...200 mm
Margen de posición final/longitud ajustable	10 mm
Diámetro del émbolo	32 mm
Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento	Joch
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía deslizante
Forma constructiva	Guía
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Presión de funcionamiento	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Energía de impacto en las posiciones finales	0,4 Nm
Máx. carga útil en función de la carrera con distancia definida xs	3 N...10.8 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	724 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	966 N
Masa móvil	740 g...1051 g
Masa móvil con carrera de 0 mm	421 g
Aumento masa móvil por 10 mm de carrera	31.5 g
Peso del producto	1809 g...2636 g
Peso básico con carrera de 0 mm	966 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	83.5 g
Conexión neumática	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Aleación de forja de aluminio

Característica	Valor
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material del vástago	Acero inoxidable de alta aleación