

# Unidad de indicación y control CDPX-X-E2-W-7-EX2

Número de artículo: 8155220

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor  |
|--|--|
| Anchura  | 195 mm   |
| Profundidad de montaje                             | 17 mm  |
| Altura   | 132 mm   |
| Longitud   | 34 mm  |
| Grosor máx. del panel frontal                      | 17 mm  |
| Reloj de tiempo real                               | Sí   |
| Protocolos PLC compatibles                         | CODESYS 3.X<br>ModbusRTU Client<br>Servidor ModbusRTU<br>Cliente ModbusTCP<br>Servidor ModbusTCP |
| Desviación reloj de tiempo real                    | <100 ppm a 25 °C   |
| Cantidad de colores                                | 16 M   |
| Indicación   | Con iluminación de fondo   |
| Tipo de indicación                                 | TFT en color   |
| Característica de visualización                    | Pantalla táctil  |
| Tamaño de la pantalla                              | 7" "   |
| Batería de reserva                                 | Batería de litio recargable  |
| Resolución de la pantalla                          | 1025 x 600 píxeles   |
| Consumo de potencia eléctrica                      | 12 W   |
| Certificación                                      | c UL us - Listed (OL)  |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad)   | Según Directiva de máquinas CEM de la UE<br>Según la Directiva RoHS de la UE                     |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | según la normativa del Reino Unido sobre CEM<br>según la normativa RoHS del Reino Unido          |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-Zona III   |
| Temperatura de almacenamiento                      | -30 °C...80 °C   |
| Humedad relativa del aire                          | 5 - 85 %<br>Sin condensación   |
| Grado de protección                                | IP67   |
| Nota sobre el grado de protección                  | En estado montado  |
| Temperatura ambiente                               | -20 °C...55 °C   |
| Nota sobre la temperatura ambiente                 | para montaje vertical  |

| <b>Característica</b>                          | <b>Valor</b>                               |
|--|--|
| Peso del producto                              | 700 g                                      |
| Tipo de fijación                               | Interfaz VESA                              |
| Nota sobre el material                         | Conformidad con la Directiva RoHS          |
| Interfaz Ethernet, tipo de conexión            | Zócalo                                     |
| Interfaz Ethernet, tecnología de conexión      | RJ45                                       |
| Interfaz Ethernet, cantidad de contactos/hilos | 8  |
| Interfaz Ethernet, velocidad de transmisión    | 10/100 Mbit/s                              |
| Interfaz Ethernet, función                     | Programación<br>Alimentación eléctrica PoE |
| Interfaz Ethernet, especificación              | IEEE 802.3 af/at                           |
| Interfaz USB, función                          | Transferencia de archivos                  |
| Interfaz USB, tipo de conexión                 | Zócalo                                     |
| Interfaz USB, técnica de conexión              | USB 2.0, tipo A                            |
| Software de programación                       | Designer Studio                            |
| Datos de la CPU                                | 1 GB DE RAM                                |