


# Unité de conditionnement FRC-1/8-D-7-MINI-A

Code article: 162762

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Mini
Série	D
Sécurité anti-déclenchement	Bouton tournant avec verrouillage
Position de montage	vertical +/- 5°
Purgeur de condensats	Automatique
Structure de construction	Filtre-manodétendeur avec manomètre Pulvérisateur d'huile proportionnel standard
Volume max. de condensats	22 cm <sup>3</sup>
Finesse de filtration	40 µm
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Indicateur de pression	avec manomètre
Pression de service	2 bar...12 bar
Plage de réglage de pression	0.5 bar...7 bar
Hystérésis max. de pression	0.2 bar
Débit nominal normal	800 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gaz inertes
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	660 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau de cuve	PC

