

kit parallèle EAMM-U-60-D32-57A-91-S1

N° de pièce: 1210453

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|------------------------|
| Taille | 60 |
| Position de montage | indifférent |
| Rapport de réduction | 1:1 |
| Vitesse de rotation max. | 6.000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP65 |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Moment d'inertie | 26,7 kgmm ² |
| Couple d'entraînement à vide | 0,07 Nm |
| Couple transmissible | 3 Nm |
| Poids du produit | 1.190 g |
| Code d'interface, actionneur | D32B |
| Code d'interface, moteur | 57A |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |