


Distributeur de mise en circuit HE-1-D-MAXI

Code article: 162813

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Vanne de piston
Mode d'actionnement	Manuel
Principe d'étanchéité	souple
Fonction d'échappement	sans étranglement
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Fonction de distributeur	3/2 bistable
Pression de service	0 bar...16 bar
Valeur C	25.9 l/sbar
Valeur b	0.37
Débit nominal normal	6500 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires
Position de montage	Indifférente
Sens d'écoulement	Irréversible
Poids du produit	796 g
Raccord pneumatique 1	G1
Raccord pneumatique 2	G1
Raccord pneumatique 3	G3/8
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression