



électrodistributeur

MEBH-5/3B-1/8-B-110AC

N° de pièce: 173047
Produit de fin de série

FESTO

avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur.
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fonction de distributeur | 5/3, sous pression |
| Mode d'actionnement | électrique |
| Largeur | 17,8 mm |
| Débit nominal normal | 400 l/min |
| Pression de service | 3 ... 8 bar |
| Conception | Piston tiroir |
| Type de rappel | Ressort mécanique |
| Degré de protection | IP65 |
| Agrément | c UL us - Recognized (OL) |
| Diamètre nominal | 5 mm |
| Dimension modulaire | 18 mm |
| Fonction d'échappement | réglable |
| Principe d'étanchéité | mou (joint) |
| Position de montage | indifférent |
| Commande manuelle auxiliaire | avec accessoires, bistable |
| Type de commande | piloté |
| Alimentation en air de pilotage | interne |
| Sens d'écoulement | irréversible |
| Sans recouvrement | oui |
| Remarque sur la dynamisation forcée | Fréquence de commutation au moins une fois par semaine |
| Pression de commande | 3 ... 8 bar |
| Valeur b | 0,37 |
| Valeur C | 3,2 l/sbar |
| Temps de commutation Arrêt | 25 ms |
| Temps de commutation Marche | 12 ms |
| Facteur de marche | 100% |
| Caractéristiques de bobine | 110 V CA: 50/60 Hz, puissance d'appel 3 VA, puissance de maintien 2,4 VA |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne sur les équipements basse tension |
| Résistance aux vibrations | Test d'application de transport au niveau de sévérité 1 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 |
| Température de stockage | -20 ... 40 °C |
| Température du fluide | -5 ... 50 °C |
| Niveau de pression sonore | 75 dB(A) |
| Fluide de commande | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Poids du produit | 153 g |

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Connexion électrique | Connecteur mâle Parallélépipédique à EN 175301-803 Forme C |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Raccord d'échappement de pilotage 82/84 | M5 |
| Raccord pneumatique 1 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 3 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 4 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 5 | G1/8 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Information matière joints | HNBR NBR |
| Information matière corps | Aluminium moulé sous pression |