


Filtre-manodétendeur LFR-3/8-D-7-MINI-A-NPT

Code article: 173779

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Mini
Série	D
Position de montage	verticale
Finesse de filtration	40 µm
Purgeur de condensats	Automatique
Volume max. de condensats	22 cm ³
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Pression de service	2 bar...12 bar
Hystérésis max. de pression	0.2 bar
Débit nominal normal	1700 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [7 : 8 : 4] Gaz inertes
Température du fluide	5 °C...60 °C
Température ambiante	5 °C...60 °C
Poids du produit	460 g
Mode de fixation	Au choix : Montage sur tuyauterie Avec équerre-support
Raccord pneumatique 1	NPT 3/8
Raccord pneumatique 2	NPT 3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau de cuve	PC