


Lubrificateur LOE-3/8-D-MINI-NPT

Code article: 173822

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Volume max. de remplissage d'huile	45 cm ³
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Pression de service	16 bar
Débit minimum pour la fonction du lubrificateur	3 l/min
Débit nominal normal	2700 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:..] Gaz inertes
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	270 g
Mode de fixation	Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	NPT 3/8
Raccord pneumatique 2	NPT 3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de cuve	PC