


servomoteur EMMS-AS-70-MK-HS-RSB

N° de pièce: 1550984

FESTO

Sans réducteur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Température ambiante	-10 ... 40 °C
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Conforme à la norme	IEC 60034
Classe d'isolement	F
Classe de fonctionnement selon EN 60034-1	S1
Surveillance de la température	Résistance CTP
Degré de protection	IP54
Conception arbre à clavette	DIN 6885 A 4 x 4 x 16
Connectique électrique	Connecteur mâle
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Agrément	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Tension de service nominale CC	565 V
Tension DC nominale	565 V
Type de capteur de bobine	En étoile interne
Nombre de paires de pôles	4
Couple à l'arrêt	2,53 Nm
Couple nominal	2,26 Nm
Couple de crête	8,55 Nm
Vitesse de rotation nominale	4.400 1/min
Vitesse de rotation max.	4.960 1/min
Puissance nominale du moteur	1.044 W
Courant nominal moteur	1,7 A
Courant de crête	7,4 A
Constante de moteur	1,333 Nm/A
Tension constante, phase-phase	80,49 mVmin
Résistance de la bobine phase-phase	16,294 Ohm
Inductance de la bobine phase-phase	30,834 mH
Moment d'inertie total de la prise de force	0,68 kgcm ²
Poids du produit	2.900 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	75 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	200 N
Codeur de position de rotor	Codeur mono-tour absolu
Interface du capteur de position du rotor	EnDat 22
Principe de mesure du capteur de position du rotor	inductif
Déclenchement de l'encodeur de position du rotor	18 Bit
Couple de maintien frein	2 Nm
Tension de service DC frein	24 V
Puissance absorbée frein	11 W

Caractéristique	Valeur
Moment d'inertie du frein	0,07 kgcm ²
Cycles de commutation, frein de maintien	10 millions de cycles à vide (sans travail de friction)
MTTF, sous-composant	76 ans, capteur de position du rotor 1769 ans, frein de maintien
MTTFd, sous-composant	152 ans, capteur de position du rotor