

lubrificateur LOE-1-D-MAXI-NPT

N° de pièce: 173827

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

avec cuve métallique de protection.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Quantité max. de remplissage d'huile	190 cm ³
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Pression de service	16 bar
Débit minimal pour fonction de lubrification	10 l/min
Débit nominal normal	9.000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:-] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	1.200 g
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique 1	1 NPT
Raccord pneumatique 2	1 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau cuve	PC