


vérin compact AEVULQ-40- -P-A-S6

N° de pièce: 156355
Classic


FESTO

pour détection sans contact. Antirotation par tige de piston carrée.
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2019. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.



Exemple de représentation



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Course | 1 ... 25 mm |
| Diamètre de piston | 40 mm |
| Amortissement | P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés |
| Position de montage | indifférent |
| Mode de fonctionnement | à simple effet en poussée |
| Extrémité de tige de piston | Tarudage |
| Conception | Piston Tige de piston |
| Détection de position | pour capteurs de proximité |
| Variantes | Joints résistant à la chaleur, max. 120°C |
| Anti-rotation/guidage | Tige de piston carrée |
| Pression de service | 0,8 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Température ambiante | 0 ... 120 °C |
| Energie d'impact en fin de course | 0,52 J |
| Force théorique sous 6 bar, à l'avance | 704 N |
| Masse en mouvement à 0 mm de course | 63 g |
| Poids supplémentaire par 10 mm de course | 59 g |
| Poids de base à 0 mm de course | 433 g |
| Masse supplémentaire par 10 mm de course | 9 g |
| Mode de fixation | au choix : à trou débouchant avec accessoires |
| Raccord pneumatique | G1/8 |
| Matériau vis à embase | Acier zingué |
| Matériau couvercle | Alliage d'aluminium |
| Matériau joints dynamiques | FPM |
| Matériau tige de piston | Acier fortement allié |
| Matériau corps de vérin | Alliage d'aluminium |