



# Distributeur pneumatique VL-5/2-D-02-FR

N° de pièce: 161082

FESTO

distributeur 5/2, à commande pneumatique, avec rappel par ressort  
Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2009.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, monostable
Mode d'actionnement	pneumatique
Largeur	18 mm
Débit nominal normal	500 l/min
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Conception	Piston tiroir
Type de rappel	Ressort mécanique
Agrément	Germanischer Lloyd
Diamètre nominal	6 mm
Dimension modulaire	19 mm
Fonction d'échappement	réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Conforme à la norme	VDMA 24563
Commande manuelle auxiliaire	pas de
Type de commande	direct
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	réversible
Pression de commande	3 ... 10 bar
Temps de commutation Arrêt	18 ms
Temps de commutation Marche	8 ms
Fluide de service	air comprimé filtré, finesse du filtre 40 µm, lubrifié ou non lubrifié Vide
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Fluide de commande	air comprimé filtré, finesse du filtre 40 µm, lubrifié ou non lubrifié
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	120 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	Embase taille 02 selon VDMA 24563
Raccord pneumatique 2	Embase taille 02 selon VDMA 24563
Raccord pneumatique 3	Embase taille 02 selon VDMA 24563
Raccord pneumatique 4	Embase taille 02 selon VDMA 24563
Raccord pneumatique 5	Embase taille 02 selon VDMA 24563
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression