


# Manomètre de précision pour montage en tableau FMAP-63-6-1/4-EN

FESTO

Code article: 161130



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Plage d'affichage	0 bar...6 bar 1 psi...87 psi
Conforme à la norme	EN 837-1
Taille nominale du manomètre	63
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Structure de construction	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	Montage frontal
Fluide de service	Gaz inertes Liquides neutres
Pression de service	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Facteur de charge alternée	0.66
Classe de précision de mesure	1
Degré de protection	IP43
Température du fluide	-20 °C...60 °C
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Position des raccords	Au centre de la face arrière
Raccord pneumatique	G1/4
matériaux en contact avec le fluide	Laiton
Matériau du tourillon vissé	Laiton
Matériau du boîtier	ABS
Matériau du hublot de contrôle	SAN

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Matériau anneau de fixation	Acier
Couleur du boîtier	noir
Poids du produit	120 g
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Pas d'acétylène Pas d'oxygène
Cadran gradué	Double échelle bar (extérieur) psi (intérieur)