



Déshydrateur à adsorption LDF-H3-G1/4-110

N° de pièce: 178523

FESTO

pour un air comprimé sec et exempt de particules.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	vertical +/- 5°
Conception	Déshydrateur à adsorption régénéré à froid
Pression d'entrée 1	4 ... 10,5 bar
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Point de rosée sous pression	-40 °C
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	2.2.1 selon DIN ISO 8573-1
Température du fluide	2 ... 50 °C
Température ambiante	2 ... 50 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Poids du produit	9.200 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière corps	Zinc moulé sous pression