

# distributeur de mise en circuit HEE-1/8-D-MINI-110

N° de pièce: 165069



Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

[pour appareils de conditionnement.](#)

[Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.](#)

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Pression de service	2,5 ... 16 bar
Caractéristiques de bobine	110 V CA: 50/60 Hz, puissance d'appel 5 VA, puissance de maintien 3,7 VA
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Note sur la matière	Conforme RoHS
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Connexion électrique	Brochage type C selon EN 175301-803 Connecteur mâle selon DIN EN 175301-803