

vérin de guidage DFM-16-80-P-A-GF



N° de pièce: 170838

★ Programme standard

FESTO

avec guidage intégré.

Le capteur de proximité type SMTSO-8E peut être utilisé pour ce produit avec des courses égales ou supérieures à 50 mm. Le kit de montage, type SMB-8E, peut être monté intérieurement ou extérieurement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier | 50 mm |
| Course | 80 mm |
| Diamètre de piston | 16 mm |
| Mode de fonctionnement unité d'entraînement | Etrier |
| Amortissement | P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés |
| Position de montage | indifférent |
| Guidage | Guidage à palier lisse |
| Conception | Guidage |
| Détection de position | pour capteurs de proximité |
| Pression de service MPa | 0,2 ... 1 MPa |
| Pression de service | 2 ... 10 bar |
| Vitesse max. | 0,8 m/s |
| Mode de fonctionnement | à double effet |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -20 ... 80 °C |
| Energie d'impact en fin de course | 0,15 Nm |
| Force max. Fy | 608 N |
| Force max. Fy statique | 608 N |
| Force max. Fz | 608 N |
| Force max. Fz statique | 608 N |
| Moment max. Mx | 13,98 Nm |
| Moment max. Mx statique | 13,98 Nm |
| Moment max. My | 10,34 Nm |
| Moment max. My statique | 10,34 Nm |
| Moment max. Mz | 10,34 Nm |
| Moment max. Mz statique | 10,34 Nm |
| Couple max. admissible Mx en fonction de la course | 1,69 Nm |
| Charge utile max. en fonction de la course pour une distance définie xs | 55 N |
| Force théorique à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), course retour | 90 N |
| Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance | 121 N |
| Masse en mouvement | 428 g |
| Poids du produit | 960 g |
| Raccords alternatifs | Voir dessin du produit |
| Raccord pneumatique | M5 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau couvercle | Alliage d'aluminium |
| Matériau joints | NBR |
| Matériau corps | Alliage d'aluminium |
| Matériau tige de piston | Acier fortement allié inoxydable |