


bride de moteur EAMF-A-44A-60G/H

N° de pièce: 1780430

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	178 g
Code d'interface, moteur	60G 60H
Code d'interface, carter de couplage	44A
Note sur la matière	Conforme RoHS