


# Pince à serrage parallèle HGPP-12-A-G2

Code article: 187869

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12
Course par mors de pince	2.5 mm
Précision de remplacement max.	0.1 mm
Répétabilité de la pince	0.02 mm
Nombre de mors de pince	2
Mode d'entraînement	pneumatique
Mode de fonctionnement	à double effet
Fonction de la pince	Parallèle
Sécurité de préhension	à la fermeture
Structure de construction	Crémaillère/Pignon
Détection de position	pour capteur à effet Hall pour capteurs inductifs
Pression de service	5 bar...8 bar
Fréquence de travail max. de la pince	4 Hz
Temps d'ouverture min. sous 6 bar	37 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar	40 ms
Masse max. par doigt de pince externe	100 g
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	5 °C...60 °C
Force max. sur le mors de pince Fz statique	70 N
Couple max. sur le mors de pince Mx statique	3 Nm
Couple max. sur le mors de pince My statique	3 Nm
Couple max. sur le mors de pince Mz statique	3 Nm
Poids du produit	173 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Raccord pneumatique	M3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du capuchon d'obturation	POM

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau mors de pince	Alliage d'aluminium corroyé, nickelé