

Support de ventouse ESH-HB-5-G

Code article: 189211

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Volume	1.921 cm ³
Position de montage	verticale
Structure de construction	Raccord de vide sur le côté
Affectation des porte-ventouses	Taille 5
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	91 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Fixation pour ventouse	M10
Raccord de vide	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau support	Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié