

Réducteur EMGA-60-P-G3-EAS-60

Code article: 2297686

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	60 mm
Taille de flasque moteur	60 mm
Jeu en torsion	0.17 deg
Type de réducteur	Engrenage planétaire
Rapport de transmission	3:1
Vitesse d'entraînement max.	13000 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	28 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0.135 kgcm ²
Couple de sortie maximal	45 Nm
Rendement max.	98 %
Rigidité à la torsion	2.3 Nm/arcmin
Poids du produit	900 g
Interface de sortie du réducteur	60H
Interface réducteur actionneur	60P
Note sur le matériau	Conforme à RoHS