


réducteur EMGC-67-A-G1-SEC-67

N° de pièce: 2321480

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2026. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille de la bride du réducteur	67 mm
Taille de la bride du moteur	67 mm
Jeu à la rotation	0,67 deg
Type d'engrenage	Réducteur angulaire
Rapport de réduction	1:1
Vitesse d'entraînement max.	4.500 1/min
Température de service, réducteur	-20 ... 90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	2 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0,09 kgcm ²
Couple de sortie max.	2,1 Nm
Rendement max.	90 %
Rigidité en torsion	0,105 Nm/arcmin
Poids du produit	930 g
Code d'interface, arrêt moteur	67A
Code d'interface, moteur	67A
Note sur la matière	Conforme RoHS