


Distributeur VOFC-L-M52-M-FG14-F19A

Code article: 4514924

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 monostable
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	40 mm
Débit nominal normal	1030 l/min
Raccord de travail pneumatique	Embase G1/4
Pression de service	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Structure de construction	Vanne de piston
Type de rappel	ressort mécanique
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	6 mm
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Mode de pilotage	piloté
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	Irréversible
Débit Kv mise en pression	1.08 m ³ /h
Débit Kv d'échappement	1.08 m ³ /h
Débit nominal normal 2-3	978 l/min
Temps de commutation désactivé	22 ms
Temps de commutation activé	26 ms
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [7 : 2 : 2]
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-25 °C...60 °C
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Poids du produit	520 g

Caractéristiques	Valeur
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	Flasque 1/4 Plan de pose NAMUR
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 4	Flasque 1/4 Plan de pose NAMUR
Raccord pneumatique 5	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium traité au procédé Ematal