


vérin compact DPDM-Q-16-15-P-PA

N° de pièce: 4834382

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	15 mm
Diamètre de piston	16 mm
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à simple effet en traction
Conception	Piston Tige de piston Tube profilé
Détection de position	pour capteurs de proximité
Variantes	Tige de piston sur 1 côté
Anti-rotation/guidage	Tige de guidage avec étrier
Pression de service MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pression de service	2 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Classe ISO 6
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Force théorique à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), course retour	93 N
Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	93 N
Masse en mouvement à 0 mm de course	27 g
Masse supplémentaire par 10 mm de course	2,8 g
Poids de base à 0 mm de course	75 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	13,5 g
Mode de fixation	à trou débouchant taraudé au choix :
Raccord pneumatique	M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau couvercle	Alliage d'aluminium
Matériau joints	TPE-U(PU)
Matériau corps	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau tige de piston	Acier fortement allié inoxydable