


câble codeur

NEBM-M12G8-E-20-S1G9

N° de pièce: 5105625

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	rond
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	8
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	8
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, modèle	en angle
Connexion électrique 2, type de connexion	Connecteur mâle
Connexion électrique 2, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Sub-D
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	9
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	8
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Plage de tension de service CA	0 ... 30 V
Tension de service nominale CA	24 V
Longueur de câble	20 m
Caractéristique du câble	Suitable for energy chains
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 49 mm
Diamètre de câble	6,5 mm
Structure du câble	4x2x0,14 blindé
Section nominale de conducteur	0,14 mm ²
Degré de protection	IP65
Note concernant le degré de protection	IP30 pour connecteur mâle Sub-D monté
Température ambiante	-40 ... 70 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-40 ... 70 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	gris